

避難所用 ワンタッチ目隠しテント

# おたすけテント2

被災地ではとにかくいろいろなストレスを感じる状況でしょう。そのような状況の中、プライバシーの守れる1家族分の空間があればどれだけストレスが軽減できるでしょうか。避難は長時間におよぶ可能性が十分にあります。他人との適度な距離の確保、視線の遮断、また医療スペースやボランティアスペースなどと幅広くご活用いただけます。

## プライベートルーム

更衣室

授乳室

入浴室



# SAKURA CORPORATION

<http://www.sakuracorporation.com>



株式会社さくらコーポレーション

本社: 〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1

関東営業所: 〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4

※ カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。

※ 仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。 Printed 2014.10 第4版

ご用命・お問い合わせは

復旧活動時の共同生活で、  
ストレスをためない工夫が必要です。

# 特徴 ①

## 軽くて、組立て 収納が簡単!

**POINT** 初めて扱う方や女性でも楽に設営できます。

幕を引っかけるタイプだからできる

### 設営時間60秒! 撤去時間60秒!




フレームを広げます。 幕をフレーム上部に引っかけます。 柱を伸ばします。 幕をフレーム下部に引っかけます。 完成。

## 組立て 撤去が簡単な理由は?

**1** 一体型のフレームを広げて、伸ばすだけ! 直感的な操作が可能です。 設営だけでなく、収納も簡単です。

全ての部品がセットされて一体型ですので、部材をなくす必要がありません。 広げて、伸ばすだけの構造は初めて扱う方でも直感的な操作が可能です。



**2** 幕をフレームに被せる必要がありません。 幕についているフックを引っかけるだけでOK!



フックを引っかけるだけでOKです。とても簡単です。



**3** 軽量なアルミフレームを使用しますので、軽い!



OTA/3W 床面なし 屋根面なしの場合

フレーム6.0kg  
側面幕 1.6kg  
計7.6kg

# 特徴 ②

## 安心で安全の空間を提供いたします。

屋外用のテントでも使用されているフレームを使用しておりますので、丈夫で安心してご使用いただけます。



周囲のフレームに衣類を掛けたりすることも可能です。  
※人がぶら下がったり、あまりにも重たいものを掛けるのは危険ですのでおやめください。

## A4サイズの名札入

一般的な用紙サイズのA4サイズの紙をそのまま入れることが可能です。  
「女子更衣室」・「授乳室」等の表示が可能です。

## 開口の広い出入り口

ファスナーを3方につけることにより、車いすでの出入りもスムーズに!



## 開口はのれん付で二重構造

裏側にのれんをつける事により、出入り時の際も内側を覗かれません。



## POINT 独自機能

### 屋内でも滑りにくいゴムベース

ベース部は屋内使用時でも滑りにくくように、ゴム製を使用しております。従来品より安定度が大幅に向上いたしました。



## 高さ180cm・200cmで四方を囲む「本当の間仕切り」です。



# サイズ

多様なニーズにお応えする為、  
お問い合わせ・ご要望の多い3m×3mサイズを追加いたしました。



## 2.3m×2.3m

W:2.3m×D:2.3m×H:1.8m(幕高)  
床面積 5.29㎡=3.4畳



## 3.0m×3.0m

W:3.0m×D:3.0m×H:2.0m(幕高)  
床面積 9㎡=5.8畳

# 側面幕の カラー

色で使い分けできるように、  
標準でブルーとベージュの2色を取りそろえております。  
例えば、「女子更衣室」と「男子更衣室」のように  
色で使い分け出来ます。

### ブルー



### ベージュ



# 種類

多様なニーズにお応えする為、  
バリエーションも豊富に取りそろえております。



### 屋根なし 床なし

コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル。



### 屋根なし 床あり

下からの隙間かぜを防げる、側面・床面一体型モデル。



### 屋根あり 床なし

大規模体育館等の避難所でご使用の場合上部からの  
視界も遮らなくてはなりません。拡散防止効果のある  
白いメッシュ幕を使用し、明るさを確保しながら、  
視界を遮ります。

※屋根箇所はメッシュです。



### 屋根あり 床あり

屋根部・側面・床面一体型の最上位モデル。

※屋根箇所はメッシュです。

# 加工オプション

ご使用環境にあわせたカスタマイズもいたします。

## メッシュ窓

窓を追加することにより換気や採光を取り入れ閉塞感を解消いたします。窓のサイズや位置は任意のサイズで制作可能です。



【内側】窓を開けた状態

【内側】窓を閉めた状態

## 出入口の追加

通常は1箇所の出入口ですが、使用用途により出入口を追加することも可能です。



## 屋外用天幕

屋根ありタイプの場合、別売りの「屋外用天幕」を追加すると、屋外でもご使用いただけます。屋外での「救護室」等にご使用いただけます。

※OTC/3W OTD/3Wのみのオプション品となります。



屋根ありタイプ



屋根ありタイプに屋外用天幕を被せた状態

## 間仕切り幕

間仕切り幕で1つの「おたすけテント2」を2つの部屋に区切る事が可能です。



日本防災協会認定品

防災生地での側面幕制作

(財)日本防災協会の防災性能試験基準に合格した生地を使用した制作も可能です。  
ポリエステル250D  
消防法による認定番号 認定No.F-21284



# オプション

あると便利な物をオプション品としてご用意しております。

## ワンタッチベット



¥オープン価格  
サイズ W:1750mm×L:460mm×H:460mm 重量:7kg 付属品:収納袋

## フレーム収納バック




¥オープン価格  
サイズ W:1250mm×L:190mm×H:180mm カラー:黒 オレンジ

# 梱包形態

備蓄品であることを考慮して、1梱包で納品いたします。積み重ねて保管が可能ですので、備蓄品として最適です。

※小ロットの場合は2梱包での納品となります。



フレーム・側面幕をまとめて梱包しております。



積み重ねて保管可能です。

# 仕様

フレーム	アルミ角パイプ(アルマイトコーティング仕上)	付属品	取扱説明書
ジョイント	グラスファイバー+ナイロン6化合物		
幕面素材	側面幕 ポリエステル210D		

規格	テントサイズ	床面	屋根面	全高	幕面高	収納サイズ	総重量	定価
OTA/3W	2.3m×2.3m	なし	なし	202cm	180cm	15×15×120cm	7.6kg	オープン価格
OTB/3W	2.3m×2.3m	あり	なし	202cm	180cm	15×15×120cm	8.2kg	オープン価格
OTC/3W	2.3m×2.3m	なし	あり	270cm	180cm	22×22×120cm	9.8kg	オープン価格
OTD/3W	2.3m×2.3m	あり	あり	270cm	180cm	22×22×120cm	10.6kg	オープン価格

規格	テントサイズ	床面	屋根面	全高	幕面高	収納サイズ	総重量	定価
OTA/6W	3.0m×3.0m	なし	なし	230cm	200cm	15×15×156cm	9.8kg	オープン価格
OTB/6W	3.0m×3.0m	あり	なし	230cm	200cm	15×15×156cm	10.7kg	オープン価格

避難所用 ワンタッチ目隠しテント (抗ウイルスタイプ)


# おたすけテント2

抗ウイルス機能繊維加工技術  
by CLEANSE® クレンゼ®

クラブハウスとさくらコーポレーションとの取り組みにより避難所用 間仕切りテントに応用しました。  
ウイルスによるリスクの軽減が期待できます。

環境や天候に影響を受けず、加工後からウイルスを不活化。

繊維上に固定化されている抗ウイルス機能成分にウイルスが接触した段階で、ウイルスを不活化(感染できない状態)します。



Etak® 固定化抗菌成分Etak®は、広島大学大学院医歯薬保健学研究院 二川浩樹教授が口腔内の治療や洗浄時に使われている消毒薬をベースに開発した成分です。

想定使用


授乳室

更衣室

医療室

素材の風合いを維持しながら高い耐久性と、抗ウイルス機能の持続性を実現。

抗ウイルス性能試験において、残存感染率比99% (クレンゼ加工未洗剤)と高い効果を実現しています。



※抗ウイルス機能繊維加工(CLEANSE®)は、テント生地表面に付着したウイルスを不活化するものであり、実空間での感染予防を保証するものではありません。